

- Anzeige ▶
- Einstellungen ▶**
- Parameter ▶
- Tastenbelegung ▶
- Speicherung ▶
- Info ▶

- Aufnahme
- Auswertung
- Funktionen**
- Programm
- Dialoge
- Skizzen
- Barcode
- Sprache
- Definition

v	1	Z	1	2
		L		
		E		
		F		

5	6	7	8
---	---	---	---

1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	Zart	BM
6	100		
7	105	Vorg	Mark.
8	110		
9	115	Lösch	Pos
10	120		
11	125	LöPos	Besch
12	130		
13	135		
14	140	Split	Dok um
15	145		

Option-Einstellung-Funktionen

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

v 1	Z												1	75	
	L												2	80	
	E												3	85	L
	F														E

Seitenwahl ✕

Für die Seiten-Auswahl von...

- Plan-Vorgänge
- Zeitarten
- MTM/WF-Karten
- usw...

können Sie wählen, ob Sie diese über eine Liste, oder über eine Tabelle mit Tastenansteuerung positionieren wollen.

Funktions-Steuerung ? OK ✕

Seitenwahl

Funktion

Funktion-Taste

Tasten aktiv

Tastenfärbef

Tasten-Position

- Funktionen

Abbruch OK

	VSK		VSV		VP		TB		TU		TR		E		F
	N		P		VSK1		VSK2		VSV1		VSV2		VSV3		VSV4
	VSV5		VSV6		VSV7		A		TMH		TMN				

v 1	Z														1	75	
	L														2	80	
															3	85	L
																	E

Funktion [X]

Festlegung der Funktion, die bei der Direktanwahl (Stellenzahl-Ziffern) ausgeführt werden soll. Es können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- xxx Funktionen
- 0 xxx Direktanwahl
- 1 xxx Leistungsgrade
- 13 xx BM/AA
- 14 xx BM/MW
- 2 xxx Zart-Seitewert
- 29 xx Zart-Seite
- 3 xxx Vorg-Seitewert
- 39 xx Vorg-Seite
- 9 xxx Menüpunkte

x.... ist die Anzahl der zu betätigenden Zifferntasten

Funktions-Steuerung [?] [OK] [X]

Seitenwahl: Liste

Funktion: 0 xxx Direktanwahl

Funktion-Taste: - xxx Funktionen

Tasten aktiv: 0 xxx Direktanwahl

Tastenfarbe: 1 xxx Leistungsgrade

Tasten-Position: 13 xx BM/AA

- Funktionen: 14 xx BM/MW

2 xxx Zart-Seitewert

29 xx Zart-Seite

3 xxx Vorg-Seitewert

39 xx Vorg-Seite

9 xxx Menüpunkte

Abbruch | OK

VSV5	VSV6	VSV7	TB	TU	TR	E	F	↑	⏪	⏩	?
			VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	↓	⏪	⏩	⏪
			A	TMH	TMN				⏪	⏩	⏪

v 1	Z											1	75	
	L											2	80	
												3	85	L
														E

Funktion-Taste [X]

Festlegung der Funktion, die bei der Direktanwahl (Stellenzahl-Ziffern) ausgeführt werden soll. Es können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- xxx Funktionen
- 0 xxx Direktanwahl
- 1 xxx Leistungsgrade
- 13 xx BM/AA
- 14 xx BM/MW
- 2 xxx Zart-Seitewert
- 29 xx Zart-Seite
- 3 xxx Vorg-Seitewert
- 39 xx Vorg-Seite
- 9 xxx Menüpunkte

x.... ist die Anzahl der zu betätigenden Zifferntasten



Funktions-Steuerung [?] [OK] [X]

Seitenwahl: Liste

Funktion: 0 xxx Direktanwahl

Funktion-Taste: **2 xxx Zart-Seitewert**

Tasten aktiv: - xxx Funktionen

Tastenfarbe: 0 xxx Direktanwahl

Tasten-Position: 1 xxx Leistungsgrade

- Funktionen: 13 xx BM/AA

10 29 xx Zart-Seite

-3 3 xxx Vorg-Seitewert

0 39 xx Vorg-Seite

9 xxx Menüpunkte

Abbruch | OK

	TB		TU		TR		E		F				
	VSK2		VSV1		VSV2		VSV3		VSV4				
	VSV5		VSV6		VSV7		A		TMH		TMN		

v 1 Z											1	75	
											2	80	
											3	85	L
													E

Tasten aktiv

Diese spezielle Variante der Direktanwahl kann folgendermaßen genutzt werden:

nein...

diese Variante ist nicht aktiv.

Auswahl-Nr...

Nutzung für die Auswahl von Zeitarten, Planzeiten/Konten mit laufender Nummer.

Auswahl-Taste...

Nutzung für die Auswahl von Zeitarten, Planzeiten/Konten mit Zeichenkennung.

Direktanwahl+Auswahl...

Diese Direktanwahl wird zusätzlich zur Auswahl der Ablaufabschnitte genutzt.

Funktions-Steuerung

Seitenwahl	Liste
Funktion	0 xxx Direktanwahl
Funktion-Taste	2 xxx Zart-Seitewert
Tasten aktiv	Auswahl-Taste
Tastenfarbe	nein Auswahl-Nr Auswahl-Taste Direktanwahl+Auswahl
Tasten-Position	!0-0,!1-1100,!2-2000,!3-3000,!4-4000,4001-4001
- Funktionen	

Abbruch

OK

TB	TU	TR	E	F
VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH
TMN				


v 1	Z											1	75	
	L											2	80	
	E											3	85	L
	F													E

Tastenfarbe



vbBlack Schwarz
 vbMaroon Braun
 vbLime Grün
 vbOlive Olivgrün
 vbNavy Marineblau
 vbPurple Lila
 vbTeal Blaugrün
 vbGrey Silber
 vbSilver Grau
 vbRed Rot
 vbGreen Limone
 vbYellow Gelb
 vbBlue Blau
 vbMagenta Magenta
 vbCyan Aqua
 vbWhite Weiß

Funktions-Steuerung



Seitenwahl
 Funktion
 Funktion-Taste
 Tasten aktiv
 Tastenfarbe
 Tasten-Position
 - Funktionen

Abbruch

vbLime
 vbOlive
 vbNavy
 vbPurple
 vbTeal
 vbGrey
 vbSilver
 vbRed
 vbGreen
vbYellow
 vbBlue
 vbMagenta
 vbCyan
 vbWhite

	VSK		VSV		VP		TB		TU		TR		E	
	N		P		VSK1		VSK2		VSV1		VSV2		VSV3	
	VSV5		VSV6		VSV7		A		TMH		TMN			

v 1	Z											1	75	
												2	80	
												3	85	L
														E

Tasten-Position [X]

Eine weitere Variante für die Direktanwahl ist die Reihenfolge-Definition von Tasten:

Beispiel:
Tasten-Position
1234567890qwertzuiopasdfghijkl

Die Position des Zeichens ergibt die Nummer der Direktanwahl

- 1-1
- 0-10
- q-11
- a-21...

Dieser Direktanwahl können ebenfalls nachfolgende Funktionen zugeordnet werden.

Funktions-Steuerung [?] [OK] [X]

Seitenwahl: Liste

Funktion: 0 xxx Direktanwahl

Funktion-Taste: 2 xxx Zart-Seitewert

Tasten aktiv: Auswahl-Taste

Tastenfarbe: vbYellow

Tasten-Position: qwertzuiopasdfghijklö yxcvbnm,.-QWERTZ

- Funktionen: !0-0,!1-1100,!2-2000,!3-3000,!4-4000,4001-4001

Abbruch | OK

	TB		TU		TR		E		F	↑ ← → ↓ ↶ ↷ ↸ ↹			
	VSK2		VSV1		VSV2		VSV3		VSV4				
	VSV5		VSV6		VSV7		A		TMH		TMN		

v	1	Z	1	2
		L		
		E		
		F		

- Optionen
 - Anzeige
 - Einstellungen**
 - Parameter
 - Tastenbelegung
 - Speicherung
 - Info
- Aufnahme
 - Auswertung
 - Funktionen
 - Programm**
 - Dialoge
 - Skizzen
 - Barcode
 - Sprache
 - Definition

5	6	7	8
---	---	---	---


1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	Zart	BM
6	100		
7	105	Vorg	Mark.
8	110		
9	115	Lösch	Pos
10	120		
11	125	LöPos	Besch
12	130		
13	135		
14	140	Split	Dok um
15	145		

Option-Einstellung-Programm

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

?	?	?	?
↑	←	→	→
↓	←	↑	↑
	→	↓	↓

v 1	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75	
	L									2	80	
	E									3	85	B
	F											



Stiftbedienung sperren [X]

Wenn Sie Daten über Tastatur erfassen und die Bildschirm-Funktionen sperren wollen, dann können Sie dies hier festlegen.

Programm-Parameter [?] [OK] [X]

Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang mit

Eingabeprotokoll speichern

--- Button-Beschriftung ---

Text Kurztext

Ausrichtung Mitte

Icon-Anzeige max Höhe

Zwischenraum 0

Schrift

Zeilenhöhe (+-) 0

Abbruch OK

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F	
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN			

v 1	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75	
	L									2	80	
	E									3	85	B
	F											

Stift-Position + Enter

Wenn Sie in der Ablaufabschnittstabelle eine Zeile mit dem Stift antippen, wird auf diesen Arbeitsgang positioniert.

Soll dabei gleichzeitig die Messung durchgeführt werden, können Sie dies hier festlegen.

Bei nichtzyklischen Aufnahmen wird der Mitarbeiter/Maschine positioniert und die Messung ausgeführt.



Programm-Parameter [?] [OK] [X]

Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang mit

Eingabeprotokoll speichern

--- Button-Beschriftung ---

Text Kurztext

Ausrichtung Mitte

Icon-Anzeige max Höhe

Zwischenraum 0

Schrift

Zeilenhöhe (+-) 0

Abbruch OK

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

Navigation: [Up] [Down] [Left] [Right] [Home] [End] [F1] [F2] [F3] [F4] [F5] [F6] [F7] [F8] [F9] [F10] [F11] [F12]

v 1	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75	
	L									2	80	
	E									3	85	B
	F											

Programm-Parameter

Stiftbedienung sperren
 Stift-Position + Enter
 Auswahl-Posit. + Enter
 Beschreibung-Vorgang
 Eingabeprotokoll
 --- Button-Beschriftung ---
 Text
 Ausrichtung
 Icon-Anzeige
 Zwischenraum
 Schrift
 Zeilenhöhe (+-)

Abbruch OK

Auswahl-Posit. + Enter

Wenn Sie in der Auswahltable (Zeitarten oder Planzeiten) eine Zeile mit dem Stift antippen, wird diese Zeile wie mit dem Button "OK" sofort übernommen.

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

Navigation: ↑ ↓ ← →

v 1 Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75	
									2	80	
									3	85	B

Beschreibung-Vorgang [X]

- mit
Vom Programm wird bei der Erfassung von Vorgangs-Nummern automatisch die Beschreibung aus der Vorgangs-Datei ermittelt und eingetragen, wenn kein individueller Text vorhanden ist.
- ohne
Wenn bei kleinen Anzeigen dies nicht notwendig ist, kann diese Funktion abgeschaltet werden. Dadurch wird weniger Speicherplatz benötigt.
- vorbelegen
Bei der Eingabe der AA-Beschreibung wird das Feld mit dem Vorgangstext vorbelegt, wenn kein individueller Text vorhanden ist.



Programm-Parameter [OK] [X]

Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

Eingabeprotokoll

--- Button-Beschriftung ---

Text

Ausrichtung

Icon-Anzeige

Zwischenraum

Schrift

Zeilenhöhe (+-)

Abbruch OK

TB	TU	TR	E	F
VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH
			TMN	

Eingabeprotokoll [X]

Während der Datenerfassung wird jede Eingabe chronologisch in einer Datei mit der Kennung *.mr? gespeichert.

Sie dient auch zur Wiederherstellung von Daten, falls durch Programm-Störungen die Aufnahme nicht korrekt gespeichert werden kann.

Einstellungs-Varianten:

- speichern
Die Protokolldatei wird nicht gelöscht. Der Anwender ist für die Verwaltung dieser Datei zuständig. (Löschen oder sichern, wenn sie nicht mehr benötigt werden.)
- löschen
Die Protokolldatei wird nach dem Speichern der Aufnahme gelöscht

4	5	6	7	8	1	75	
					2	80	
					3	85	B

Programm-Parameter [?] [OK] [X]

Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang mit

Eingabeprotokoll speichern

--- Button-Beschriftung ---

Text Kurztext

Ausrichtung Mitte

Icon-Anzeige max Höhe

Zwischenraum 0

Schrift

Zeilenhöhe (+-) 0

Abbruch OK

TO	TR	E	F
VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
TMH	TMN		

Navigation: [Up] [Down] [Left] [Right] [Home] [End] [F1] [F2] [F3] [F4]

v 1	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75	
	L									2	80	
	E									3	85	B
	F											

Text [X]

Für definierte Buttons oder Combo-Boxen können Sie hier den anzuzeigenden Text festlegen.

Programm-Parameter [?] [OK] [X]

Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang mit [v]

Eingabeprotokoll speichern [v]

--- Button-Beschriftung ---

Text Kurztext [v]

Ausrichtung Mitte [v]

Icon-Anzeige max Höhe [v]

Zwischenraum 0

Schrift

Zeilenhöhe (+-) 0

Abbruch OK

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

Navigation: [Up] [Down] [Left] [Right] [Home] [End] [F1] [F2] [F3] [F4] [F5] [F6] [F7] [F8] [F9] [F10] [F11] [F12]

v 1	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75	
	L									2	80	
	E									3	85	B
	F											

Ausrichtung

Icon Definition für Buttons.
Beispiel:

Tag_"2!0!<bmp>mi32_32.BMP"

Für die Parameter gesteuerte Schrift/Icon-Anzeige ist folgende Definition erforderlich:

Tag_..
"-!-!-!f"

!!!!-- Schrift aus Parameter
!!!---- Icon-Anzeige
!!----- Icon-Anzeige
!----- Ausrichtung

Programm-Parameter

Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

Eingabeprotokoll

--- Button-Beschriftung ---

Text

Ausrichtung

Icon-Anzeige

Zwischenraum

Schrift

Zeilenhöhe (+-)

Abbruch OK

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

Navigation: ↑ ↓ ← →

v 1	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75	
	L									2	80	
	E									3	85	B
	F											

Icon-Anzeige

Icon Definition für Buttons.
Beispiel:

Tag_"2!0!<bmp>mi32_32.BMP"

Für die Parameter gesteuerte Schrift/Icon-Anzeige ist folgende Definition erforderlich:

Tag_..
"-!-!-!f"

!!!!-- Schrift aus Parameter
!!!---- Icon-Anzeige
!!----- Icon-Anzeige
!----- Ausrichtung

Programm-Parameter

Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang mit

Eingabeprotokoll speichern

--- Button-Beschriftung ---

Text Kurztext

Ausrichtung Mitte

Icon-Anzeige max Höhe

Zwischenraum 0

Schrift

Zeilenhöhe (+-) 0

Abbruch OK

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

Navigation: [Up] [Down] [Left] [Right] [Home] [End] [F5] [F6] [F7] [F8]

v 1	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75	
	L									2	80	
	E									3	85	B
	F											f

Zwischenraum [X]

Wenn in den Objekt-Parametern der Zeilenabstand mit -1 definiert ist, wird der Zeilenabstand und Spaltenabstand hier festgelegt.

Die Änderungen werden erst bei Neustart des Programmes übernommen. (Parameter-Init).



Programm-Parameter [?] [OK] [X]

Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

Eingabeprotokoll

--- Button-Beschriftung ---

Text

Ausrichtung

Icon-Anzeige

Zwischenraum

Schrift

Zeilenhöhe (+-)

Abbruch OK

	VSK		VSV		VP		TB		TU		TR		E		F
	N		P		VSK1		VSK2		VSV1		VSV2		VSV3		VSV4
	VSV5		VSV6		VSV7		A		TMH		TMN				

Datei										Ablauf		Bearbeiten		Eingabe		Anzeigen		Optionen	
v	1	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75							
		L									2	80							
		E									3	85	B						
		F																	

Schrift

Icon Definition für Buttons.
Beispiel:

Tag_"2!0!<bmp>mi32_32.BMP"

Für die Parameter gesteuerte Schrift/Icon-Anzeige ist folgende Definition erforderlich:

Tag_..
"-!-!-!f"

!!!!-- Schrift aus Parameter
!!!---- Icon-Anzeige
!!----- Icon-Anzeige
!----- Ausrichtung

Programm-Parameter

Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang mit

Eingabeprotokoll speichern

--- Button-Beschriftung ---

Text Kurztext

Ausrichtung Mitte

Icon-Anzeige max Höhe

Zwischenraum 0

Schrift

Zeilenhöhe (+-) 0

Abbruch OK

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

v 1	Z																		1	75	
	L																		2	80	
	E																				
	F																				

Schriftart

Schriftart: Schriftschnitt: Schriftgrad:

- Tahoma
- TechnicalPiEF
- Tempus Sans ITC
- Terminal
- TextilePiEF
- Times New Roman
- Toledo

Effekte

Durchgestrichen

Unterstrichen

Farbe:

Beispiel:

Skript:

OK Abbrechen

Programm-Parameter

Tastaturoperationen sperren
 Tastatur-Position + Enter
 Auswahl-Position + Enter
 leere Datenzeilen
 Datenzeilen-Markierung
 ohne Vorgangs-Text
 Eingabeprotokoll
 Button-Beschriftung ----
 Text
 Ausrichtung
 Icon-Anzeige
 Zwischenraum
 Schrift
 Zeilenhöhe (+-)

Abbruch OK

Durch Doppelclick auf den Hilfe-Button erscheint die Eingabemaske für die Schrift.

VSK VSV VP TB TU

N P VSK1 VSK2 VSV1 VSV2 VSV3 VSV4

VSV5 VSV6 VSV7 A TMH TMN

Navigation:

v 1	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75	
	L									2	80	
	E									3	85	B
	F											

Zeilenhöhe (+-) [X]

Bei mehrzeiliger Textanzeige kann hier der Zeilenabstand verändert werden (+- Pixel)

Programm-Parameter [?] [OK] [X]

Stiftbedienung sperren

Stift-Position + Enter

Auswahl-Posit. + Enter

Beschreibung-Vorgang

Eingabeprotokoll

--- Button-Beschriftung ---

Text

Ausrichtung

Icon-Anzeige

Zwischenraum

Schrift

Zeilenhöhe (+-)

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

Abbruch [OK]

Navigation: [Up] [Down] [Left] [Right]

- Anzeige ▸
- Einstellungen ▸**
 - Aufnahme
 - Auswertung
 - Funktionen
 - Programm
 - Dialoge**
 - Skizzen
 - Barcode
 - Sprache
 - Definition
- Parameter ▸
- Tastenbelegung ▸
- Speicherung ▸
- Info ▸

v	1	Z	1	2
		L		
		E		
		F		

5	6	7	8

1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	Zart	BM
6	100		
7	105	Vorg	Mark.
8	110		
9	115	Lösch	Pos
10	120		
11	125	LöPos	Besch
12	130		
13	135		Dok
14	140	Split	um
15	145	miniDat ▾	

Option-Einstellung-Dialoge

	VSK		VSV		VP		TB		TU		TR		E		F
	N		P		VSK1		VSK2		VSV1		VSV2		VSV3		VSV4
	VSV5		VSV6		VSV7		A		TMH		TMN				

↑	←	→	→
↓	←	↑	↑
	→	↓	↓

	Z													1	75
	L														

Dialog Position [X]

Es gibt folgende unterschiedliche Informations-Fenster:

- Eingabedialoge
- Hilfe-Fenster
- Programm-Meldungen

Um diese optimal zu positionieren, stehen Ihnen folgende Einstellvarianten zur Verfügung:

- Zentriert
- Mitte oben
- Mitte unten
- Links oben
- Links mitte
- Links unten
- Rechts oben
- Rechts mitte
- Rechts unten

Dialog-Parameter [?] [OK] [X]

Dialog Position	Rechts mitte
Rahmenbreite	Zentriert
Rahmenfarbe	Mitte oben
Dialog-Buttons	Mitte unten
Spalten-Titel	Links oben
Position+Enter	Links mitte
Eingabe Ausrichtung	Links unten
Zeilenabstand	Rechts oben
Zeilenhöhe (+)	Rechts mitte
max. Anzeigelänge	Rechts unten
Soft-Keyboard-Höhe	2
Standard-Schrift	20
STOPP+BZE-Schrift	0
Fixe Schriftbreite	Courier New,14
Hilfe Position	Links mitte
Hilfe-Farbe	
Hilfe-Schrift	
max. Zeilenlänge	0

	TB	TU	
VSK2	VSV1		VSV
VSV5	VSV6	VSV7	A
	TMH		TMH

Rahmenfarbe festlegen

Sie können über DoppelClick eine individuelle Farbe definieren.

Wenn Sie diesen Dialog abbrechen, können Sie über den Schriftdialog die Farb-Bezeichnung auswählen:

vbName Bezeichnung

-
- vbBlack Schwarz
- vbMaroon Braun
- vbLime Grün
- vbOlive Olivgrün
- vbNavy Marineblau
- vbPurple Lila
- vbTeal Blaugrün
- vbGrey Silber
- vbSilver Grau
- vbRed Rot
- vbGreen Limone
- vbYellow Gelb
- vbBlue Blau
- vbMagenta Magenta
- vbCyan Aqua

Dialog-Parameter

Dialog Position Rechts mitte

Rahmenbreite 3

Rahmenfarbe |

Dialog-Buttons

Spalten-Titel

Position+Enter

Eingabe Ausrichtung

Zeilenabstand

Zeilenhöhe (+)

max. Anzeigelänge

Soft-Keyboard-Höhe

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Fixe Schriftbreite

Hilfe Position

Hilfe-Farbe

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge 0

- vbBlack
- vbMaroon
- vbLime
- vbOlive
- vbNavy
- vbPurple
- vbTeal
- vbGrey
- vbSilver
- vbRed
- vbGreen
- vbYellow
- vbBlue
- vbMagenta
- vbCyan
- vbWhite

Abbruch OK

Z														
L														
E														
F														

Position+Enter

Bei Auswahl-Fenster die angewählte Position sofort übernehmen und den Dialog abschließen.



Dialog-Parameter ? OK X

Dialog Position: Rechts mitte

Rahmenbreite: 3

Rahmenfarbe: [Dropdown]

Dialog-Buttons:

Spalten-Titel:

Position+Enter:

Eingabe Ausrichtung: links bündig

links bündig

links minimum

rechts bündig

Zeilenabstand: [Dropdown]

Zeilenhöhe (+): [Dropdown]

max. Anzeigelänge: 20

Soft-Keyboard-Höhe: 0

Standard-Schrift: [Dropdown]

STOPP+BZE-Schrift: [Dropdown]

Fixe Schriftbreite: Courier New,14

Hilfe Position: Links mitte

Hilfe-Farbe: [Dropdown]

Hilfe-Schrift: [Dropdown]

max. Zeilenlänge: 0

Abbruch OK

VSK	VSV	VP	TB	TU	
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TM

Z														75
L														
E														
F														

Eingabe Ausrichtung

Die Eingabefelder können Sie folgendermaßen ausrichten:

- links bündig
- links minimum
- rechts bündig

Mit "links minimum" erzeugen Sie die minimalste Fensterbreite.



Dialog-Parameter

- Dialog Position: Rechts mitte
- Rahmenbreite: 3
- Rahmenfarbe: [Dropdown]
- Dialog-Buttons:
- Spalten-Titel:
- Position+Enter:
- Eingabe Ausrichtung: links bündig
- Zeilenabstand: links bündig
- Zeilenhöhe (+): links minimum
- max. Anzeigelänge: rechts bündig
- max. Zeilenlänge: 20
- Soft-Keyboard-Höhe: 0
- Standard-Schrift: [Dropdown]
- STOPP+BZE-Schrift: [Dropdown]
- Fixe Schriftbreite: Courier New,14
- Hilfe Position: Links mitte
- Hilfe-Farbe: [Dropdown]
- Hilfe-Schrift: [Dropdown]
- max. Zeilenlänge: 0

Abbruch OK

VSK VSV VP TB TU T N P VSK1 VSK2 VSV1 VSV VSV5 VSV6 VSV7 A TMH

Z											1	75
L												
E												
F												

Dialog-Parameter [?] [OK] [X]

Dialog Position: Rechts mitte [v]

Rahmenbreite: 3 []

Rahmenfarbe: [] [v]

Dialog-Buttons:

Spalten-Titel:

Position+Enter:

Eingabe Ausrichtung: links bündig [v]

Zeilenabstand: 2 []

Zeilenhöhe (+): 2 []

max. Anzeigelänge: 20 []

Soft-Keyboard-Höhe: 0 []

Standard-Schrift: []

STOPP+BZE-Schrift: []

Fixe Schriftbreite: Courier New, 14 []

Hilfe Position: Links mitte [v]

Hilfe-Farbe: [] [v]

Hilfe-Schrift: []

max. Zeilenlänge: 0 []



Zeilenabstand [X]

Größe des Zeilenabstandes zwischen den Eingabefeldern (Pixel).

VSK	VSV	VP	TB	TU	T
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TM

[Abbruch] [OK]

	Z																			1	75	
	L																					
	E																					
	F																					

Zeilenhöhe (+)

Zusätzliche Erhöhung des Eingabefeldes. Bei bestimmten Schriftarten und Anzeige-Geräten erforderlich (Pixel).

Dialog-Parameter

Dialog Position	Rechts mitte
Rahmenbreite	3
Rahmenfarbe	
Dialog-Buttons	<input checked="" type="checkbox"/>
Spalten-Titel	<input type="checkbox"/>
Position+Enter	<input type="checkbox"/>
Eingabe Ausrichtung	links bündig
Zeilenabstand	2
Zeilenhöhe (+)	2
max. Anzeigelänge	20
Soft-Keyboard-Höhe	0
Standard-Schrift	
STOPP+BZE-Schrift	
Fixe Schriftbreite	Courier New,14
Hilfe Position	Links mitte
Hilfe-Farbe	
Hilfe-Schrift	
max. Zeilenlänge	0

Abbruch

OK

	Z										1	75
	L											
	E											
	F											

max. Anzeigelänge

Hier können Sie die maximale Anzeigelänge festlegen. (Anzahl Zeichen).

Längere Texte werden scrollt.

Dialog-Parameter

Dialog Position	Rechts mitte
Rahmenbreite	3
Rahmenfarbe	
Dialog-Buttons	<input checked="" type="checkbox"/>
Spalten-Titel	<input type="checkbox"/>
Position+Enter	<input type="checkbox"/>
Eingabe Ausrichtung	links bündig
Zeilenabstand	2
Zeilenhöhe (+)	2
max. Anzeigelänge	20
Soft-Keyboard-Höhe	0
Standard-Schrift	
STOPP+BZE-Schrift	
Fixe Schriftbreite	Courier New,14
Hilfe Position	Links mitte
Hilfe-Farbe	
Hilfe-Schrift	
max. Zeilenlänge	0

Abbruch

OK

	VSK		VSV		VP		TB		TU		T
	N		P		VSK1		VSK2		VSV1		VSV
	VSV5		VSV6		VSV7		A		TMH		TMH

Z																				
L																				
E																				
F																				

Standard-Schrift

Die Schriftgröße der Dialog-Eingaben und Hilfe-Fenster können Sie hier verändern.

Definitions-Zeile:
Schrift, Größe, Fettschrift

Durch Doppelclick auf dieses Feld öffnet sich ein Schrift-Dialog.

Die Eigenschaften...
",Italic, Underline, Color"
werden zur Zeit noch nicht übernommen.

Dialog-Parameter

- Dialog Position: Rechts mitte
- Rahmenbreite: 3
- Rahmenfarbe: [Auswahl]
- Dialog-Buttons:
- Spalten-Titel:
- Position+Enter:
- Eingabe Ausrichtung: links bündig
- Zeilenabstand: 2
- Zeilenhöhe (+): 2
- max. Anzeigelänge: 20
- Soft-Keyboard-Höhe: 0
- Standard-Schrift: [Auswahl]
- STOPP+BZE-Schrift: [Auswahl]
- Fixe Schriftbreite: Courier New, 14
- Hilfe Position: Links mitte
- Hilfe-Farbe: [Auswahl]
- Hilfe-Schrift: [Auswahl]
- max. Zeilenlänge: 0

Abbruch OK

VSK	VSV	VP	TB	TU	T
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TM

Datei Ablauf Bearbeiten Eingabe Anzeigen Optionen

	Z																			1	75	
	L																					
	E																					
	F																					

Fixe Schriftbreite

Für die Anzeige von Zeichen-Tabellen ist es zur besseren Darstellung erforderlich, dass eine Schrift mit gleicher Zeichen-Breite verwendet wird.

Diese Eigenschaften hat derzeit nur die Schriftart "Courier New".

Durch Doppelclick auf dieses Feld öffnet sich ein Schrift-Dialog.

Dialog-Parameter

Dialog Position	Rechts mitte
Rahmenbreite	3
Rahmenfarbe	
Dialog-Buttons	<input checked="" type="checkbox"/>
Spalten-Titel	<input type="checkbox"/>
Position+Enter	<input type="checkbox"/>
Eingabe Ausrichtung	links bündig
Zeilenabstand	2
Zeilenhöhe (+)	2
max. Anzeigelänge	20
Soft-Keyboard-Höhe	0
Standard-Schrift	
STOPP+BZE-Schrift	
Fixe Schriftbreite	Courier New,14
Hilfe Position	Links mitte
Hilfe-Farbe	
Hilfe-Schrift	
max. Zeilenlänge	0

Abbruch OK

	VSK		VSV		VP		TB		TU		T
	N		P		VSK1		VSK2		VSV1		VSV
	VSV5		VSV6		VSV7		A		TMH		TM

Datei Ablauf Bearbeiten Eingabe Anzeigen Optionen

Z													75	
L														

Hilfe Position



Es gibt folgende unterschiedliche Informations-Fenster:

- Eingabedialoge
- Hilfe-Fenster
- Programm-Meldungen

Um diese optimal zu positionieren, stehen Ihnen folgende Einstellvarianten zur Verfügung:

- Zentriert
- Mitte oben
- Mitte unten
- Links oben
- Links mitte
- Links unten
- Rechts oben
- Rechts mitte
- Rechts unten

Dialog-Parameter



Dialog Position: Rechts mitte

Rahmenbreite: 3

Rahmenfarbe:

Dialog-Buttons:

Spalten-Titel:

Position+Enter:

Eingabe Ausrichtung: links bündig

Zeilenabstand: 2

Zeilenhöhe (+): 2

max. Anzeigelänge: 20

Soft-Keyboard-Höhe: 0

Standard-Schrift:

STOPP+BZE-Schrift:

Fixe Schriftbreite: Courier New,14

Hilfe Position: Links mitte

Hilfe-Farbe:

Hilfe-Schrift:

max. Zeilenlänge:

Abbruch

	VSV5		VSV6		VSV7	TB		TU		TM
	VSK2		VSV1		VSV	A		TMH		TM

Rahmenfarbe festlegen

Sie können über DoppelClick eine individuelle Farbe definieren.

Wenn Sie diesen Dialog abbrechen, können Sie über den Schriftdialog die Farb-Bezeichnung auswählen:

vbName	Bezeichnung
--------	-------------

vbBlack	Schwarz
vbMaroon	Braun
vbLime	Grün
vbOlive	Olivgrün
vbNavy	Marineblau
vbPurple	Lila
vbTeal	Blaugrün
vbGrey	Silber
vbSilver	Grau
vbRed	Rot
vbGreen	Limone
vbYellow	Gelb
vbBlue	Blau
vbMagenta	Magenta
vbCyan	Aqua

Dialog-Parameter

Dialog Position	Rechts mitte
Rahmenbreite	3
Rahmenfarbe	
Dialog-Buttons	<input checked="" type="checkbox"/>
Spalten-Titel	<input type="checkbox"/>
Position+Enter	<input type="checkbox"/>
Eingabe Ausrichtung	links bündig
Zeilenabstand	2
Zeilenhöhe (+)	2
max. Anzeigelänge	20
Soft-Keyboard-Höhe	0
Standard-Schrift	
STOPP+BZE-Schrift	
Fixe Schriftbreite	Courier New,14
Hilfe Position	Links mitte
Hilfe-Farbe	
Hilfe-Schrift	
max. Zeilenlänge	0

Abbruch

OK

Z											1	75	
L													
E													
F													

Hilfe-Schrift [X]

Die Schriftgröße der Dialog-Eingaben und Hilfe-Fenster können Sie hier verändern.

Definitions-Zeile:
Schrift, Größe, Fettschrift

Durch Doppelclick auf dieses Feld öffnet sich ein Schrift-Dialog.

Die Eigenschaften...
" ,Itilc, Underline, Color"
werden zur Zeit noch nicht übernommen.

Dialog-Parameter [?] [OK] [X]

Dialog Position: Rechts mitte
 Rahmenbreite: 3
 Rahmenfarbe:
 Dialog-Buttons:
 Spalten-Titel:
 Position+Enter:
 Eingabe Ausrichtung: links bündig
 Zeilenabstand: 2
 Zeilenhöhe (+): 2
 max. Anzeigelänge: 20
 Soft-Keyboard-Höhe: 0
 Standard-Schrift:
 STOPP+BZE-Schrift:
 Fixe Schriftbreite: Courier New, 14
 Hilfe Position: Links mitte
 Hilfe-Farbe:
 Hilfe-Schrift:
 max. Zeilenlänge: 0

Abbruch | OK

VSK	VSV	VP	TB	TU	VSK1	VSK2	VSV1	VSV
N	P	VSV7	A	TMH	VSV5	VSV6	TMH	

Z										1	75	
L												
E												
F												

max. Zeilenlänge ×

Wenn Hilfe-Texte länger als die Bildschirmbreite sind, dann können Sie durch Angabe der maximalen Zeilenlänge erreichen, dass zulange Texte in eine neue Zeile umgebrochen werden.

Dialog-Parameter

? OK ×

Dialog Position Rechts mitte ▾

Rahmenbreite 3

Rahmenfarbe ▾

Dialog-Buttons

Spalten-Titel

Position+Enter

Eingabe Ausrichtung links bündig ▾

Zeilenabstand 2

Zeilenhöhe (+) 2

max. Anzeigelänge 20

Soft-Keyboard-Höhe 0

Standard-Schrift

STOPP+BZE-Schrift

Fixe Schriftbreite Courier New,14

Hilfe Position Links mitte ▾

Hilfe-Farbe ▾

Hilfe-Schrift

max. Zeilenlänge 0

	VSK		VSV		VP		TB		TU		T
	N		P		VSK1		VSK2		VSV1		VSV
	VSV5		VSV6		VSV7		A		TMH		TM

Abbruch OK

v	1	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75		
											2	80		
											3	85	B	
											4	90	É	
											5	95	Zart	BM
											6	100		
											7	105	Vorg	Mark.

Position Meldungen [X]

Es gibt folgende unterschiedliche Informations-Fenster:

- Eingabedialoge
- Hilfe-Fenster
- Programm-Meldungen
- Skizzen-Eingabe

Um diese optimal zu positionieren, stehen Ihnen folgende Einstellvarianten zur Verfügung:

- Zentriert
- Mitte oben
- Mitte unten
- Links oben
- Links mitte
- Links unten
- Rechts oben
- Rechts mitte
- Rechts unten

Dialog-Parameter [?] [←] [OK] [X]

Position Meldungen

Dateialog

Zurück Abbruch OK



TB		TU		TR		E		F	
VSK2		VSV1		VSV2		VSV3		VSV4	
A		TMH		TMN					

miniDat [v]

v	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75		
	L									2	80		
	E									3	85	B	
	F									4	90	É	
										5	95	Zart	BM
										6	100		
										7	105	Vorg	Mark.
										12	130		
										13	135		
										14	140	Split	Dok um
										15	145	miniDat	

Dateialog [X]

Standardmäßig erfolgt die Dateiauswahl nur über Auswahlbox.

Einen kompletten Datei-Dialog können Sie hier einstellen.

Dialog-Parameter [Up] [Left] [OK] [X]

Position Meldungen

Dateialog

Zurück Abbruch OK

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F	
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN			

v	1	Z	1	2
		L		
		E		
		F		

- Optionen
 - Anzeige
 - Einstellungen**
 - Parameter
 - Tastenbelegung
 - Speicherung
 - Info
- Aufnahme
 - Auswertung
 - Funktionen
 - Programm
 - Dialoge
 - Skizzen**
 - Barcode
 - Sprache
 - Definition

5	6	7	8
---	---	---	---

1	75		
2	80		
3	85	B	E
4	90		
5	95	Zart	BM
6	100		
7	105	Vorg	Mark.
8	110		
9	115	Lösch	Pos
10	120		
11	125	LöPos	Besch
12	130		
13	135		
14	140	Split	Dok um
15	145	miniDat	

Option-Einstellung-Skizzen

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

v 1	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75	
										2	80	
										3	85	B
										4	90	É
										5	95	Zart BM

Position [X]

Es gibt folgende unterschiedliche Informations-Fenster:

- Eingabedialoge
- Hilfe-Fenster
- Programm-Meldungen
- Skizzen-Eingabe

Um diese optimal zu positionieren, stehen Ihnen folgende Einstellvarianten zur Verfügung:

- Zentriert
- Mitte oben
- Mitte unten
- Links oben
- Links mitte
- Links unten
- Rechts oben
- Rechts mitte
- Rechts unten

Skizzen-Parameter [?] [OK] [X]

Position: **Zentriert**

Unterschrift-Größe:

- Breite: 0
- Höhe: 0

Skizzen-Größe:

- Breite: 0
- Höhe: 0

Vorlage: _____

Abbruch | OK



								15	145	miniDat
--	--	--	--	--	--	--	--	----	-----	---------

TB		TU		TR		E		F
VSK2		VSV1		VSV2		VSV3		VSV4
A		TMH		TMN				

[VSV5] [VSV6] [VSV7]

[Navigation icons]

v 1	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75	
	L									2	80	
	E									3	85	B
	F									4	90	É
										5	95	Zart
												BM

- Breite [X]

Hier wird die Breite des Unterschriften-Fensters in Pixel festgelegt.

0..Standardwert 200



Skizzen-Parameter [?] [OK] [X]

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite

- Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite

- Höhe

Vorlage

Abbruch OK

15 145 miniDat

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

Navigation icons: [Up] [Down] [Left] [Right] [Home] [End] [Refresh] [Help]

v 1	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75		
	L									2	80		
	E									3	85	B	
	F									4	90	É	
										5	95	Zart	BM

- Höhe [X]

Hier wird die Höhe des Unterschriften-Fensters in Pixel festgelegt.

0..Standardwert 100



Skizzen-Parameter [?] [OK] [X]

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite

- Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite

- Höhe

Vorlage

Abbruch OK

15 145 miniDat

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

Navigation icons: [Up] [Down] [Left] [Right] [Home] [End] [F1] [F2] [F3] [F4]

v 1	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75		
	L									2	80		
	E									3	85	B	
	F									4	90	É	
										5	95	Zart	BM

- Breite [X]

Hier wird die Breite des Skizzen-Fensters in Pixel festgelegt.

0..volle Bildschirmbreite



Skizzen-Parameter [?] [OK] [X]

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite

- Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite

- Höhe

Vorlage

Abbruch OK

15 145 miniDat

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

Navigation icons: [Up] [Down] [Left] [Right] [Home] [End] [Search] [Help]

v 1	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75		
	L									2	80		
	E									3	85	B	
	F									4	90	É	
										5	95	Zart	BM

- Höhe [X]

Hier wird die Höhe des Skizzen-Fensters in Pixel festgelegt.

0..volle Bildschirmhöhe



Skizzen-Parameter [?] [OK] [X]

Position

Unterschrift-Größe:

- Breite

- Höhe

Skizzen-Größe:

- Breite

- Höhe

Vorlage

Abbruch OK

										15	145	miniDat
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	-----	---------

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

Navigation icons: [↑] [↓] [←] [→] [↶] [↷] [↸] [↹]

v 1	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	1	75		
	L									2	80		
	E									3	85	B	
	F									4	90	É	
										5	95	Zart	BM

Vorlage

Wenn bei der Erstellung einer neuen Skizze eine Vorlage verwendet werden soll, dann geben Sie hier den vollen Namen der Vorlage zb.: \IpasMobil\Skizze.bmp ein.

Skizzen-Parameter

Position: Zentriert

Unterschrift-Größe:

- Breite: 0
- Höhe: 0

Skizzen-Größe:

- Breite: 0
- Höhe: 0

Vorlage: _____

Abbruch OK

15 145 miniDat

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

- Anzeige ▸
- Einstellungen ▸**
 - Aufnahme
 - Auswertung
 - Funktionen
 - Programm
 - Dialoge
 - Skizzen
 - Barcode**
 - Sprache
 - Definition
- Parameter ▸
- Tastenbelegung ▸
- Speicherung ▸
- Info ▸

v 1	Z	1	2
	L		
	E		
	F		

5	6	7	8

1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	Zart	BM
6	100		
7	105	Vorg	Mark.
8	110		
9	115	Lösch	Pos
10	120		
11	125	LöPos	Besch
12	130		
13	135		Dok
14	140	Split	um
15	145	miniDat ▾	

Option-Einstellung-Barcode

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

↑	←	→	→
↓	←	↑	↑
	→	↓	↓

v 1 Z												1	75	
												2	80	
												3	85	L
												4	90	E
												5	95	F
												6	100	B
												7	105	É
														N
														Á

BarcodeScanner-Taste [X]

Scan-Tastencode
 Beispiel-Codes für die Scan-Taste:

0 ohne
 9 Tab-Taste
 193 Notizen
 194 Kontakte
 195 Kalender
 196 Aufgaben
 197 Aufnahme
 239 Workabout

Verwendbare Barcodes für MMC Socket-Scanner

+.. Druckbare Bar-Codes
 T.. ASCII-Zeichen

+ UPC-A
 + UPC-E
 UPC-E1
 + EAN-8
 + EAN-13

Barcode Definitionen [?] [OK] [X]

BarcodeScanner-Taste: 0 ohne

Feld-Nummer: 0 ohne

Tastensperre: 9 Tab-Taste
 193 Notizen
 194 Kontakte
 195 Kalender
 196 Aufgaben
 197 Aufnahme
 239 Workabout

Abbruch

13 145
 15 miniDat

TB		TU		TR		E		F	
VSK2		VSV1		VSV2		VSV3		VSV4	
VSV5		VSV6		VSV7		A		TMH	

Navigation: [Up] [Down] [Left] [Right] [Home] [End] [F1] [F2]

v 1	Z													
	L													
	E													

1	75	
2	80	
3	85	L
4	90	E
5	95	F
6	100	B
7	105	É
		N
		Á

Feld-Nummer für Barcodewert

Die 3. und 4. Stelle eines Barcodes beinhaltet die Feld-Nummer des Datensatzes, in dem der Wert eingetragen wird. Wenn diese Feld-Nummer 00 ist, dann wird diese Feld-Nummer übernommen. Barcode-Definitions-Beispiel:

- Feld-Nummer + Wert
9303110 ..Beispiel
9 Kennung für Barcode
3 Länge für Barcode-Wert
03 Feld-Nummer IpasMobil (01-99)
110 Wert für Folge 110
- sonst definierte Feld-Nr.
0... Feld BARCODE

Barcode Definitionen [?] [OK] [X]

BarcodeScanner-Taste ohne ▼

Feld-Nummer

Tastensperre

Abbruch OK



13	135	Mark.
14	140	Pos
15	145	Besch
		miniDat ▼

	N		P		VSK1		VSK2		VSV1		VSV2		VSV3		VSV4	<input type="up"/> <input type="down"/> <input type="left"/> <input type="right"/>
	VSV5		VSV6		VSV7		A		TMH		TMN				<input type="left"/> <input type="right"/> <input type="up"/> <input type="down"/>	

v 1	Z													1	75	
	L													2	80	
	E													3	85	L
	F													4	90	E
														5	95	F
														6	100	B
														7	105	É
																N
																Á

Tastensperre [X]

Für die Barcode-Erfassung können Sie hier die Tasten-Bedienung sperren.

Barcode Definitionen [?] [OK] [X]

Barcodescanner-Taste 0 ohne [v]

Feld-Nummer 0

Tastensperre

Abbruch OK



13	135	Mark.
14	140	Pos
15	145	Besch
		miniDat [v]

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F	
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN			

- Anzeige ▶
 - Einstellungen** ▶
 - Parameter ▶
 - Tastenbelegung ▶
 - Speicherung ▶
 - Info ▶
- Aufnahme
 - Auswertung
 - Funktionen
 - Programm
 - Dialoge
 - Skizzen
 - Barcode
 - Sprache**
 - Definition

v 1	Z	1	2
	L		
	E		
	F		

5	6	7	8
---	---	---	---

1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	Zart	BM
6	100		
7	105	Vorg	Mark.
8	110		
9	115	Lösch	Pos
10	120		
11	125	LöPos	Besch
12	130		
13	135		
14	140	Split	Dok um
15	145	miniDat ▼	

Option-Einstellung-Sprache

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

↑	←	→	→
↓	←	↑	↑
	→	↓	↓

v 1	Z												1	75	
	L												2	80	
	E												3	85	L
	F												4	90	E
													5	95	F
													6	100	B
													7	105	É
															N
															Á

Wenn Sie die gewünschte Sprache markieren und mit "OK" bestätigen, wird das Programm beendet und mit der gewählten Sprache neu gestartet.

Einstellungen - Sprache

DEUTSCH
 ENGLISH
 FRANCE

Abbruch OK

13	135	Mark.
14	140	Pos
15	145	Besch
		miniDat

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

Navigation icons: Home, Back, Forward, Stop, Up, Down, Left, Right.